

## IE-SW-BLB-08-8TX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Funktioner av brytare i serien BasicLine Series B

- Stödja kommunikation i realtid t.ex. i PROFINET-nätverket tack vare funktionen "Quality of Service" (servicekvalitet) och funktionaliteten "LLDP frame blocking" (LLDP-ramblockering) – "PROFINET Conformance Class A" (PROFINET-överensstämmelse klass A)
- Ett stort antal certifieringar för att uppfylla alla krav på mekanisk påverkans och EMC-påverkan, idealisk för tillämpningsområden som till havs, för bearbetning eller utvinning
- Optimerad DIN-skenklämma samt PUSH IN-anslutningar för snabb och enkel installation
- Kåpor är den vanligaste portkombinationen med RJ45- och SFP-portar för flexibel användning
- AC/DC-energiförsörjningsingång
- Nätverkets tillgänglighet ökar kraftigt tack vare Broadcast Storm Protection
- Energieffektiv Ethernet och plastfri förpackning

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.	<a href="#">2908040000</a>
Typ	IE-SW-BLB-08-8TX
GTIN (EAN)	4099986847972
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E141197
Certificat-nr (cULusEX)	E223527

Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2.7559 inch
Höjd	114 mm	Bygghöjd (tum)	4.4882 inch
Bredd	44 mm	Byggbredd (tum)	1.7323 inch
Nettovikt	353 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...75 °C
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMC överensstämmelse och godkännanden

Explosionsfarliga områden	EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7, UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX-zon 2 Ex ec IIC T4 Gc	Fritt fall	Enligt IEC 60068-2-31
EMC-Normer	EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-3 RS: 1.4 GHz to 6 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 Vrms, IEC 61000-4-8 PFMF: 30 A/m	Godkännande för maritim användning	ABS, BV, DNV, LR, RINA

## IE-SW-BLB-08-8TX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

Vibration	enligt IEC 60068-2-6	Stöt	enligt IEC 60068-2-27
Säkerhetsnorm	UL 61010-1, UL 61010-2-201		

## Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

## Gränssnitt

RJ45-portar	10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning	Funktion DIP-brytare	QoS (på/av), Aktivera/inaktivera Broadcast stormskydd, Filtrering av MAC-ramar (på/av), Aktivera/deaktivera IEEE 802.3az energieffektivt Ethernet
Antal portar	8x RJ45	LED-displej	Power LED: PWR1, PWR2, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port), Effekt-LED: PWR FLT

## Hanteringsfunktioner

Filter för nätverkstrafik	Quality of Service (QoS), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Differentiated Services Code Point (DSCP), MAC-ramfiltrering (LLDP-ramblockering)	Stöd för industriellt protokoll	PROFINET-enhet enligt överensstämelseklass A
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------

## MTBF

MTBF	Enligt standard	Telcordia SR-332
	Drifttid (timmar), min.	1314643 h
	Ingångsspänning	24 V
	Enligt standard	Telcordia SR-332

## Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max	75 °C	
Driftstemperatur, min.	-40 °C	
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)	
Lagertemperatur, max.	85 °C	
Lagertemperatur, min.	-40 °C	
Höjdområde för drift	Höjd, max.	2000 m
	Anmärkning	enligt UL
	Höjd, max.	6000 m
	Anmärkning	för restriktioner, se tillverkarens deklARATION för drifthöjd i avsnitt Nedladdningar

## Spänningsförsörjning

Skydd polförväxling	Ja
Strömförbrukning	0.08 A
Matningsspänning	12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Skydd överlast ström	Ja
Anslutning	1 avtagbart 4-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:	Spänningstyp DC

**Tekniska data**

	Spänning, min.	9 V
	Spänning, max.	60 V
	Spänningstyp	AC
	Spänning, min.	18 V
	Spänning, max.	30 V
Nuvarande strömförbrukning	Spänning	24 V
	Ström	0.06 A
	Spänningstyp	DC

**Switchegenskaper**

Prioritetsköer	4	Storlek MAC-Tabell	2 K
Buffertstorlek paket	768 kbit	Bakplanets bandbredd	1.6 Gbit/s

**Tekniska data**

Kapslingsmaterial	Metall	Monteringstyp	DIN-skena
Skyddsklass	IP30	Hastighet	Fast Ethernet
Switch	unmanaged		

**Teknologi**

Dataförmedling	Store and Forward	Flödesstyrning	IEEE 802.3x flödesstyrning
Standard	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS)		

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

## IE-SW-BLB-08-8TX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Montagesats för 19"-rackmontage

- För konfektionering av enheter baserade på DIN-skena på 19" rack



### Allmänna beställningsdata

Typ	RM-KIT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1241440000</a>	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
Förp.	1 ST	

### Monteringsats för väggfästning (BasicLine-serie B)




- Montagesats för väggfästning (BasicLine-serie B):  
 Montagesats för alternativ väggfästning av DIN-skenebaserade (av hattskenetyp) Industrial Ethernet-komponenter av BasicLine B-serien.  
 IE-VÄGGMONTERINGSKIT-MODELL-A för användning med:
- Industrial Ethernet-switchar för produktsortiment IE-SW-BLB05/BLB08/BLB10 IE-VÄGGMONTERINGSKIT-MODELL-B för användning med:
  - Industrial Ethernet-switchar från produktsortiment IE-SW-BLB16/BLB18/BLB24

### Allmänna beställningsdata

Typ	IE-WALLMOUNT-KIT-MODEL-A	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3032760000</a>	Kit for wall mounting
GTIN (EAN)	4099986984516	
Förp.	1 ST	

## BLF 5.08HC/180 SN



Precis lika tillförlitlig som det miljonfaldigt beprövade originalet och med innovativa detaljer:

BLF 5.08HC, PUSH IN-versionen av hylsdelen BLZP 5.08HC, skiljer sig inte bara i anslutningsteknik, utan är även mer kompakt. Weidmüllers innovativa PUSH IN fjäderanslutningsteknik står för en framtid med enkel och verktygslös ledaranslutning. HC = Högström. När det gäller mångsidighet håller BLF 5.08HC måttet på samma sätt som förebilden:

- 3 testade och beprövade ledar-utgångsriktningar ger den vanliga flexibiliteten för applikationsspecifik design
- 4 flänsvariationer och den patenterade lösgöringsarmen tillåter att låsningskonceptet baseras på användarens behov
- För att uppnå maximal märkdata, använd kontaktanslutningskombinationen från BLF 5.08HC med SL 5.08HC.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BLF 5.08HC/04/180 SN BK...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1013450000</a>	Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4,
GTIN (EAN)	4032248721603	180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31
Förp.	90 ST	mm <sup>2</sup> , Box