


SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal poler: 5, Tråd-/kabel-längd: 1 m, Frontmontage
Art.nr.	2978440000
Typ	SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5
GTIN (EAN)	4099986830189
Förp.	1 items

SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E307231

Mått och vikter

Nettovikt	47 g
-----------	------

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------

Tekniska data för kabel

Kabellängd	1 m	PE-Funktion	Nej
Ledararea	1.5 mm ²	Tråd-/kabellängd	1 m
Antal poler	5		

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kodering	L-coded
Kontaktyta	förgylld	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Nominell spänning	63 V
Märkström	16 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Nedsmutningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Allmänna data


Antal poler	5	Kabellängd	1 m
Kodering	L-coded	Anslutningsgंगा	M12
Kontaktyta	förgylld	Ledararea	1.5 mm ²
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kontaktmaterial	Kopparlegering
Monteringstyp	Frontmontage	Nominell spänning	63 V
Märkström	16 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Zinkpressgjutning
Anslutning 1	M12	Anslutning 2	Flying wires
Tråd-/kabellängd	1 m	Monteringsgंगा	M 16 x 1,5
Skärmanslutning	Nej	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Ritningar


Profilritning



Polschema



Kopplingsbild



SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Montageurtag**