


**S4C 1.5 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Genomgångsplintblock, SNAP IN, blå, 1.5 mm <sup>2</sup> , 17.5 A, 500 V, Antal anslutningar: 4 |
| Art.nr.    | <a href="#">2986630000</a>   |
| Typ        | S4C 1.5 BL   |
| GTIN (EAN) | 4099986851979  |
| Förp.      | 100 items  |

## S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 33.5 mm | Byggdjup (tum)  | 1.3189 inch |
| Höjd      | 67.5 mm | Bygghöjd (tum)  | 2.6575 inch |
| Bredd     | 3.5 mm  | Byggbredd (tum) | 0.1378 inch |
| Nettovikt | 5.52 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |        |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C         |                                 |        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|                         |               |                          |        |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 16        | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
| Normer                  | IEC 60947-7-1 | Montageskena obestyckad  | TS 35  |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|   |                      |  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Tolkdorn enligt 60 947-1                            | A1                   | Ledardiameter, AWG, max                              | AWG 16               |
| Anslutningsriktning                                 | övre                 | Avisoleringslängd                                    | 8 mm                 |
| Anslutningstyp                                      | SNAP IN              | Antal anslutningar                                   | 4                    |
| Anslutningsområde, max.                             | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Anslutningsområde, min.                              | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Klingmått   | 0,4 x 2,0 mm         | Ledardiameter, AWG, min.                             | AWG 26               |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 0.75 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                      | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, fintrådig, min.                           | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Anslutningsarea, flertrådig, min.                    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Tvilling-ändhylsa, max.                             | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Tvilling-ändhylsa, min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea, entrådig, max.                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, entrådig, min.                            | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, fintrådig, min.                    | 0.34 mm <sup>2</sup> |  |                      |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

|  |         |
|--|---------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | SNAP IN |
|--|---------|

## Märkdata

|                        |                     |                       |               |
|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Märkarea               | 1.5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning          | 500 V         |
| Märkspänning DC        | 500 V               | Märkström             | 17.5 A        |
| Strömm med max. ledare | 17.5 A              | Normer                | IEC 60947-7-1 |
| Märkstötspänning       | 6 kV                | Överspänningskategori | III           |
| Nedsmutningsgrad       | 3                   |                       |               |

## Materialdata

|                        |       |                                |     |
|------------------------|-------|--------------------------------|-----|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod                        | blå |
| Färg manöverelement    | grön  | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |

## Tekniska data

## Systemparametrar


|                              |     |                              |       |
|------------------------------|-----|------------------------------|-------|
| Ändplatta krävs              | Ja  | Antal potentialer            | 1     |
| Antal våningar               | 1   | Antal klämställen per våning | 4     |
| Antal potentialer per våning | 1   | Nivåer internt överkopplade  | Nej   |
| PE-anslutning                | Nej | Montageskena obestyckad      | TS 35 |
| N-Funktion                   | Nej | PE-Funktion                  | Nej   |
| PEN-Funktion                 | Nej |                              |       |

## Ytterligare tekniska data

|                            |     |               |        |
|----------------------------|-----|---------------|--------|
| med rasttapp               | Nej | Öppna sidor   | höger  |
| rastbar                    | Ja  | Montagesätt   | ihakad |
| explosionstestat utförande | Nej | Monteringstyp | TS 35  |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |



## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 1.5N/10                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985580000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 10,        |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              | Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm                     |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/10 BL             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985680000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/10 RD             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985800000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/2                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985410000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              | i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm                              |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/2 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985530000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm                                |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/2 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985650000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm                                |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/20                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985600000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 20,        |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              | Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm                       |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/20 BL             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985700000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/20 RD             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985810000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/3                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985480000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              | i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm                                |
| Förp.      | 60 ST                      |  |

## S4C 1.5 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 1.5N/3 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">198550000</a>  | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm                                    |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/3 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985670000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370348              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm                                    |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/4                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985490000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm                                 |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/4 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">198570000</a>  | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm                                 |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/4 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985690000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm                                 |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/5                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985500000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/5 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985590000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/5 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985710000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/50                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985620000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 50,          |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              | Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm                        |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/50 BL             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985720000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm                                  |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/50 RD             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985820000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm                                  |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/6                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985510000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/6 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985610000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |  |

## S4C 1.5 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 1.5N/6 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985730000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/7                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985520000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/7 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985630000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/7 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985750000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/8                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985540000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/8 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985640000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/8 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985770000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/9                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985560000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/9 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985660000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 1.5N/9 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985790000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |  |

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## S4C 1.5 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEB 35 SC/1                | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">1991920000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SC/1 BK             | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2475310000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0            | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661280000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661300000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661290000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |

### Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ATPG 1.5 MI-R              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1991880000</a> | Testadapter (plint), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | ATPG 1.5-10 L              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1991890000</a> | Testadapter (plint), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## Tillbehör

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.


Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/3.5 MC NE GE         | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860              | Weidmueller, gul   |
| Förp.      | 500 ST                     |  |
| Typ        | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 500 ST                     |  |
| Typ        | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2003750000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 1600 ST                    |  |

## Blank



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.


WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2003760000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424454              | Weidmueller, vit                                       |
| Förp.      | 960 ST                     |  |

## DEK 5/3.5



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.


## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/3.5 MM BP WS         | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2619760000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118626322              |  |
| Förp.      | 15000 ST                   |  |
| Typ        | DEK 5/3.5 MM WS            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2007100000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391992              |  |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |

## WS 8/3.5



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WS 8/3.5 MM BP WS          | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">2619800000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118626285              |   |
| Förp.      | 11000 ST                   |   |
| Typ        | WS 8/3.5 MM WS             | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">2007140000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391893              |   |
| Förp.      | 1000 ST                    |   |

## Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1276300000</a> | Stickkontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm <sup>2</sup> , Antal anslutningar: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | Antal poler: 1, Bredd: 9 mm   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingsskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEP 4C 1.5 BL              | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">1552650000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118359619              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |
| Typ        | AEP 4C 1.5 OR              | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2052400000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118412048              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |
| Typ        | AEP 4C 1.5                 | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">1552640000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118359817              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |