


USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration**Allmänna beställningsdata**

Utförande	OMNIMATE-data - USB-uttag, Krets-kortsstickanslutning, USB 3.1, Byggform C, 10 Gbit/s, SMD-lödanslutning, 180°, Stickcykler: ≥ 10000, Antal poler: 24, LCP, Guld över nickel, Rulle
Art.nr.	3100390000
Typ	USB3.1C S1V DN4 RL
GTIN (EAN)	4099987137645
Förp.	1000 items
Förpackning	Rulle

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	4.3 mm	Byggdjup (tum)	0.1693 inch
Höjd	9.25 mm	Bygghöjd (tum)	0.3642 inch
Bredd	8.94 mm	Byggbredd (tum)	0.352 inch
Nettovikt	10 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Systemspecifikationer

Antal poler	24	LED	Nej
Lödstitflängd (l)	1.15 mm	Montering på kretskortet	SMD-lödanslutning
Skärmmaterial	Mässing	Avskärmning	Ja
Ändplatta, Egenskap	Lödfläns	Överföringshastighet	10 Gbit/s
Antal lödstift per pol	1	Anslutningstyp	Lödanslutning
Produktfamilj	OMNIMATE-data - USB-uttag	Delning i mm (P)	0.50 mm
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	≥ 10000
Anslutningsvinkel	180°	Skärmarea	förnicklåd
Skärmflikar	ingen	Effektkategori	10 Gbit/s
Lödprocess	Reflow-lödning, Manuell lödning		

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/kontakt	100 V AC	Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Nominell spänning	5 V		

Packaging

Förpackning	Rulle	VPE-längd	0.00 mm
VPE-bredd	0.00 mm	VPE-höjd	0.00 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial	LCP	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktgrundmaterial	Kopparlegering	Kontaktmaterial	Fosforbrons-legering
Kontakttyta	Guld över nickel	Drifttemperatur, min.	-30 °C
Drifttemperatur, max	80 °C		

Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Produktillustration

