

HDC-KIT-HA 04.401 M P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.

HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen.

Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledaranslutningen utan ytterligare hjälpmedel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	RockStar® , HA, Installationsstorlek: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, Plast, M 20
Art.nr.	3124000000
Typ	HDC-KIT-HA 04.401 M P
GTIN (EAN)	4099987272667
Förp.	1 items

HDC-KIT-HA 04.401 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Nettovikt 104 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	0097a8ad-c165-446a-8664-f2b4feb8ef15

Allmänna data

Yta	Pulverlackad	Skyddsklass	IP65
Serie	HA		

Utförande

Storlek på kabelinföringar	M 20	Antal kabelingång uppe	1
Antal kabelingång på sidan	0	Anslutningstyp	PUSH IN
Utförande låssystem	Tvårförregling på underdelen	Installationsstorlek	1
Tätning	NBR	Färg (RAL)	RAL 7035
BG	1		

Allmänna uppgifter

Antal poler	4	Anslutningstyp PE	PUSH IN anslutning
Installationsstorlek	1	Kabelförskruvning	M 20
Grundläggande material	Plast	Serie	HA
Märkspänning (DIN EN 61984)	230 V	Märkström (DIN EN 61984)	10 A
BG	1		

Utförande

Anslutningstyp	PUSH IN	Installationsstorlek	1
Ledardiameter, max.	2.5 mm ²	Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
Yta	Pulverlackad	Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	0.55 Nm
Grundläggande material	Plast	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	0.5 Nm
BG	1		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		