Datablad

# SFX 11/100 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Art.nr. | 3128320000 |
| Typ | SFX 11/100 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4099987301671 |
| Förp. | 1000 items |

# Datablad

## SFX 11/100 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Djup | 0.6 mm | Byggdjup (tum) | 0.0236 inch |
| Höjd | 100 mm | Bygghöjd (tum) | 3.937 inch |
| Bredd | 13 mm | Byggbredd (tum) | 0.5118 inch |
| Nettovikt | 0.91 g | | |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ av märkning | neutral | Utförande | halogenfri |
| Bredd | 13 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Temperaturområde för användning max. | 90 °C | Temperaturområde för användning min. | -40 °C |
| Färgkod | vit | Halogener | Nej |
| Grundläggande material | Polyuretan | Skrivna tecken | utan |
| Teckenfältets storlek | 44 x 10.5 mm | Antal per rulle | 1000 |

### Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogener | Nej | Ledardiameter, max. | 500 mm² |
| Ledarytterdiameter, max. | 40 mm | Ledarytterdiameter, min. | 7 mm |
| Genomföring för buntband | Plan | Ledarytterdiameter | 7 - |
| Lämpligt buntband | Plast | | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |