

**SAISGP-P-5A-4/8-P12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontakt-donet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fältanslutningsbar anslutning, M12 Push-Pull
Art.nr.	<a href="#">3153330000</a>
Typ	SAISGP-P-5A-4/8-P12
GTIN (EAN)	4099987636209
Förp.	1 items

## SAISGP-P-5A-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Bredd	62 mm	Byggbredd (tum)	2.4409 inch
Diameter	20 mm	Nettovikt	13 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4								
Kodering	A-kodad								
Kontaktyta	Ni/Au								
Anslutningstyp	PUSH IN								
Kapslingsmaterial	PA 66								
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ								
Kabeldiameter max.	8 mm								
Kabeldiameter min.	3 mm								
Kontaktmaterial	CuSn								
Ledardiameter, max.	0.75 mm <sup>2</sup>								
Ledardiameter, min.	0.14 mm <sup>2</sup>								
Nominell spänning	48 V								
Märkström	4 A								
Skyddsklass	IP65, IP67								
Stickcykler	≥ 100								
Nedsmutningsgrad	3								
Kontakttyp	Hane								
Märkspänning	<table border="1"> <tr> <td>Märkspänning</td> <td>48 V</td> </tr> <tr> <td>Spänningstyp</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>Märkspänning</td> <td>60 V</td> </tr> <tr> <td>Spänningstyp</td> <td>DC</td> </tr> </table>	Märkspänning	48 V	Spänningstyp	AC	Märkspänning	60 V	Spänningstyp	DC
Märkspänning	48 V								
Spänningstyp	AC								
Märkspänning	60 V								
Spänningstyp	DC								
Skärmanslutning	Nej								
Material låsring	Plast								
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C								

## Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	PUSH IN	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kapslingsmaterial	PA 66	Anslutningsgंगा	M12 Push-Pull
Kontaktmaterial	CuSn	Kontaktyta	Ni/Au
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG)	AWG 26	Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)	AWG 18
Ledararea, fintrådig, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, entrådig min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, entrådig max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Kontakthållare, material	PA	Avskärmning	Ja, Nej
Skyddsklass	IP65, IP67	Stickcykler	≥ 100


**Tekniska data****Normer**

Kontaktidon Norm	IEC 61076-2-010, IEC 61076-2-101	Brandskydd i spårbundna fordon	DIN EN 45545-2
Stöt- och vibrationssäker motsvarande	EN 50155		

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**Profilritning**



**Polschema**



