

**S3C 1.5 DL BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Genomgångsplintblock, SNAP IN, blå, 1.5 mm², 17.5 A, 500 V, Antal anslutningar: 3 |
| Art.nr.    | <a href="#">3170050000</a>                                                        |
| Typ        | S3C 1.5 DL BL                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4099987833578                                                                     |
| Förp.      | 50 items                                                                          |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search

[UL-webbplats](#)

Certifikat nr (cURus)

E60693

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 33.5 mm | Byggdjup (tum)  | 1.3189 inch |
| Höjd      | 61.5 mm | Bygghöjd (tum)  | 2.4213 inch |
| Bredd     | 3.5 mm  | Byggbredd (tum) | 0.1378 inch |
| Nettovikt | 4.89 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                    |                |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                    | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur               | -60 °C...85 °C |
| Kontinuerlig drifttemperatur, min. | -60 °C         | Kontinuerlig drifttemperatur, max. | 130 °C         |

## Märkdata IECEx/ATEX

|                       |                     |                        |                     |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Certifikat nr. (ATEX) | TUEV22ATEX8925U     | Certifikat nr. (IECEx) | IECExTUR22.0073U    |
| Max. spänning (ATEX)  | 440 V               | Ström (ATEX)           | 15.5 A              |
| Ledararea max. (ATEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> | Max. spänning (IECEx)  | 440 V               |
| Ström (IECEx)         | 15.5 A              | Ledararea max. (IECEx) | 1.5 mm <sup>2</sup> |

## Allmänt

|                         |               |                          |        |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 16        | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
| Normer                  | IEC 60947-7-1 | Montageskena obestyckad  | TS 35  |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                                                     |                      |                                                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Tolkdorn enligt 60 947-1                            | A1                   | Ledardiameter, AWG, max                              | AWG 16               |
| Anslutningsriktning                                 | övre                 | Avisoleringslängd                                    | 8 mm                 |
| Anslutningstyp                                      | SNAP IN              | Antal anslutningar                                   | 3                    |
| Ledningsdiameter (märkanslutning), max.             | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Ledningsdiameter (märkanslutning), min.              | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Klingmått                                           | 0,4 x 2,0 mm         | Ledardiameter, AWG, min.                             | AWG 26               |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 0.75 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Ledaranslutningsarea, flertrådig, max.              | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, fintrådig, min.                           | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Anslutningsarea, flertrådig, min.                    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Tvilling-ändhylsa, max.                             | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Tvilling-ändhylsa, min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea, entrådig, max.                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, entrådig, min.                            | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | SNAP IN |
|----------------------------------------|---------|

## S3C 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata

|                               |                     |                       |               |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Märkarea                      | 1.5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning          | 500 V         |
| Märkspänning DC               | 500 V               | Märkström             | 17.5 A        |
| Ström med max. ledare         | 17.5 A              | Normer                | IEC 60947-7-1 |
| Kontaktmotstånd               | 1.83 mΩ             | Märkstötspänning      | 6 kV          |
| Effektförlust (IEC 60947-7-x) | 0.56 mW             | Överspänningskategori | III           |
| Nedsmuttningsgrad             | 3                   |                       |               |

## Märkdata enligt UL

|                                         |        |                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 14 AWG | Spänning grupp B (cURus)                | 300 V  |
| Spänning grupp D (cURus)                | 600 V  | Certifikat nr (cURus)                   | E60693 |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus)   | 26 AWG | Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
| Ström grupp B (cURus)                   | 15 A   | Spänning grupp C (cURus)                | 300 V  |
| Ström grupp C (cURus)                   | 15 A   | Ström Grupp D (cURus)                   | 5 A    |
| Ledarstorlek Field wiring max (cURus)   | 14 AWG |                                         |        |

## Materialdata

|                        |       |                                |     |
|------------------------|-------|--------------------------------|-----|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod                        | blå |
| Färg manöverelement    | grön  | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |

## Systemparametrar


|                              |     |                             |       |
|------------------------------|-----|-----------------------------|-------|
| Ändplatta krävs              | Ja  | Antal potentialer           | 1     |
| Antal våningar               | 1   | Antal klämsäten per våning  | 3     |
| Antal potentialer per våning | 1   | Nivåer internt överkopplade | Nej   |
| PE-anslutning                | Nej | Montageskena obestyckad     | TS 35 |
| N-Funktion                   | Nej | PE-Funktion                 | Nej   |
| PEN-Funktion                 | Nej |                             |       |

## Ytterligare tekniska data

|                            |     |               |        |
|----------------------------|-----|---------------|--------|
| med rastapp                | Nej | Öppna sidor   | höger  |
| rastbar                    | Ja  | Montagesätt   | ihakad |
| explosionstestat utförande | Nej | Monteringstyp | TS 35  |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |



## S3C 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/10                | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985580000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 10,          |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              | Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm                       |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/10 BL             | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985680000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/10 RD             | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985800000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/2                 | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985410000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm                                  |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/2 BL              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985530000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm                                  |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/2 RD              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985650000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm                                  |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/20                | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985600000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 20,          |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              | Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm                         |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/20 BL             | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985700000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/20 RD             | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985810000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/3                 | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985480000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm                                    |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                            |

## S3C 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/3 BL              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985550000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm                                    |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/3 RD              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985670000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370348              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm                                    |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/4                 | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985490000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm                                 |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/4 BL              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985570000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm                                 |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/4 RD              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985690000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm                                 |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/5                 | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985500000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/5 BL              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985590000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/5 RD              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985710000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/50                | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985620000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 50,          |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              | Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm                        |
| Förp.      | 5 ST                       |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/50 BL             | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985720000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm                                  |
| Förp.      | 5 ST                       |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/50 RD             | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985820000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm                                  |
| Förp.      | 5 ST                       |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/6                 | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985510000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/6 BL              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985610000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |

## S3C 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/6 RD              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985730000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/7                 | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985520000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/7 BL              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985630000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/7 RD              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985750000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/8                 | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985540000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/8 BL              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985640000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/8 RD              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985770000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm                                 |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/9                 | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985560000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/9 BL              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985660000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | ZQV 1.5N/9 RD              | Utförande                                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1985790000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              | mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                            |

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## S3C 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEB 35 SC/1                | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">1991920000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SC/1 BK             | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2475310000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0            | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661280000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661300000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661290000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |

## Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ATPG 1.5 MI-R              | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1991880000</a> | Testadapter (plint), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A                           |
| GTIN (EAN) | 4050118376715              |                                                                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | ATPG 1.5-10 L              | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1991890000</a> | Testadapter (plint), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A                           |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |                                                                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1276300000</a> | Stickkontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm², Antal anslutningar: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | Antal poler: 1, Bredd: 9 mm                                          |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                      |

## Tillbehör

## Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingsskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEP 3C 1.5                 | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">1552620000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118359824              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |
| Typ        | AEP 3C 1.5 BL              | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">1552630000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118359800              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |
| Typ        | AEP 3C 1.5 OR              | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2052390000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118411874              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |