

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	Fotovoltaik, Lastbrytare
Art.nr.	3235910000
Typ	AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN)	4069166024509
Förp.	1 items

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	121.1 mm	Byggdjup (tum)	4.7677 inch
Höjd	165 mm	Bygghöjd (tum)	6.4961 inch
Bredd	140 mm	Byggbredd (tum)	5.5118 inch
Nettovikt	773 g		

Garanti

Tidsperiod 5 År

allmänna data

Normer	IEC 60947-3	Skyddsklass	IP66, IP65
Installationsplats	Skyddat utomhusområde (>1 km från havet)		

Lastbrytare

Anslutning Spänklämma 6–35 mm²

Anslutning

Byggform som huvudströmbrytare	Ja	Apparat med förkonfektionerad kabeldragning	Nej
--------------------------------	----	---	-----

Elektriska egenskaper

Märkström vid kontinuerlig drift (AC-23, 63 A 400 V)		Konditionerad nominell kortslutningsström	15 kA
Märkeffekt vid AC-3, 400 V	30 kW	Strömförsörjning vid 400 V, max.	35 kW
Märkeffekt vid AC-23, 400 V	35 kW	Märkström vid kontinuerlig drift (AC-21, 100 A 400 V)	

Kapsling

Konstruktionstyp av anordning	Fältenhet	Lämplig för frontmontage i mitten	Nej
Lämplig för mellanstegsmontage	Nej	Lämplig för installation av elcentral	Nej
Lämplig för frontmontage med 4 hål	Nej		

Kontrollelement

Integrerad motordrivning	Nej	Typ av ställdonselement	Vingmutter
Valfri motordrivning	Nej	Valfri spänningsfrisättning	Nej

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Switch, beskrivning

Låsbar	Ja	Byggform som nödstoppsinstallation	Nej
Byggform som säkerhetsbrytare	Nej	Byggform som underhålls-/servicebrytare	Ja
Antal switchar	1	Neutralledare med ledande omkoppling	Ja
Antal hjälpkontakter som brytande kontakt	0	Antal hjälpkontakter som slutande kontakt	0
Byggform som omkastare	Nej	Antal av hjälpkontakter som växlande kontakt	0

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

