

ADP 11


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Täckprofil, RS 100 transparent, Täckprofil med hög höjd, Bredd: 2000 mm
Art.nr.	4169330000
Typ	ADP 11
GTIN (EAN)	4008190229030
Förp.	2 M

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	74.5 mm	Byggdjup (tum)	2.9331 inch
Höjd	113 mm	Bygghöjd (tum)	4.4488 inch
Bredd	2000 mm	Byggbredd (tum)	78.74 inch
Längd	0 mm	Nettovikt	557.5 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isoleringsmaterial	PVC
Yta	obehandlad	Grundläggande material	PVC

Allmänna data

Färgkod	transparent	Skyddsklass	IP20 efter installation
Montageskena obestöckad	TS 32	Färgtabell (jämförbar)	-

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	3 tillgängliga höjder för täckprofil och ändplattor: TS-montering utan kåpa: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm TS-montering med låg kåpa: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm TS-montering med hög kåpa: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Direkt montering, utan/ med låg/hög kåpa: 24 / 69 / 99 mm Mönsterkortets mått Tjocklek: 1,6 (±0,2) mm, bredd: 100 (+0,5) mm RS-sektionens mått = mönsterkortslängd - 4,5 mm ADP-sektionens mått = mönsterkortslängd - 1 mm Exempel: Mönsterkortets längd 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm
--------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

