

## KLIPPON K1 M16BCSS EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Olika typer av terminalboxar är tillgängliga för installation av signal/strömförsörjningar eller distributörer i explosiva riskzoner. Terminalboxar är explosionskyddad utrustning godkänd för användning i Ex

områden i zon 0, 1, 2 och 20, 21, 22. De är certifierade i enlighet med de senaste internationella standarderna Ex e, Ex ia och Ex tb. Kundenspecifik konfiguration innebär att dessa terminalboxar är den optimala lösningen för alla tillämpningar. Använd produktöversikten för att hitta rätt lösning för dig! Kombinera kaspningen, med eller utan gängade hål, en lämplig monteringskena eller förmonterade uttag. Vi har satt samman ett mindre urval, men vi hjälper dig gärna med en skräddarsydd lösning.

Egenskaper:

- Tillgängligt i fler olika versioner för att uppfylla kundens krav
- Ytterligare internationella godkännanden utöver IECEx och ATEX är också tillgängliga
- Ökad kvalitet tack vare användning av etablerade basprodukter i Klippon® varumärket

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Kopplingslåda, ATEX II 2G Ex e IIC T6, KLIPPON K1 EX, MOPL SET BK4 SBorrade hål Sida A: 1 x M16x1,5, Borrade hål Sida B: 2 x M16x1,5
Art.nr.	<a href="#">8000004202</a>
Typ	KLIPPON K1 M16BCSS EX
GTIN (EAN)	4032248986521
Förp.	1 items

## KLIPPON K1 M16BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	45 mm	Byggdjup (tum)	1.7716 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2.7559 inch
Nettovikt	370 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Certifikatnummer kapsling

Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)	IBExU12ATEX1145 X	Certifikat-nr. för plintbox (IECEx)	IECEx IBE 13.0002X
------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------

## Materialdata

Yta	obehandlad	Grundläggande material	Aluminium AlSi12
-----	------------	------------------------	------------------

## Allmänna data

Skyddsklass	IP66, IP67
-------------	------------

## Kapsling

Grundläggande material	Aluminium AlSi12	Borrade hål Sida A	1 x M16x1.5
Borrade hål Sida B	2 x M16x1.5		

## Standard-kännetecken

Utförande	ATEX II 2G Ex e IIC T6	Referensprodukt	<a href="#">KLIPPON K1 EX, MOPL SET BK4 S</a>
-----------	------------------------	-----------------	---

## Klassificeringar


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**KLIPPON K1 M16BCSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**KLIPPON K1 M16BCSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Blindproppar i plast Ex e/i 7 Joule**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	VP M16 EX SI 7J	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2066720000</a>	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, stängd, M 16, 12 mm,
GTIN (EAN)	4050118415438	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Förp.	100 ST	