

KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anslutningsdosor för antenner och markbaserad utrustning som inte är relaterad till säkerheten, samt för strömförsörjning av nödsystem i tunnlar. Anslutningsdosorna ger ett hållbart skydd för elektroniken i tuffa tunnelmiljöer. Beroende på utrustningen är kapslingarna certifierade för avbrottsfri nödströmförsörjning med brandskydd.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Kapslingar, Höjd: 229 mm, Bredd: 152 mm, Djup: 133 mm, Flänsplattor: nedre, övre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), borstad, Silver
Art.nr.	8000080476
Typ	KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX
GTIN (EAN)	4064675593072
Förp.	1 items

KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	133 mm	Byggdjup (tum)	5.2362 inch
Höjd	229 mm	Bygghöjd (tum)	9.0157 inch
Bredd	152 mm	Byggbredd (tum)	5.9842 inch
Nettovikt	4420 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek lock	1.5 mm	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek kapsling	1.5 mm	Drifttemperatur, max	135 °C
Drifttemperatur, min.	-60 °C	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Fastsättning av lock	M6 Sexkantspårskruvar SW10	Normer	EN 60068 ≤1m från spåret, EN 45545 HL3
Yta	borstad	Slagtålighet	10 J standardversion
Skyddsklass	IP66, IP67	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Tätningmaterial	Silikon	Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Flänsplattor	nedre, övre	Flänsplåt	Ja

Bestyckning horisontal

Säkringshållare tillgänglig	Ja
-----------------------------	----

Bestyckning vertikal

Säkringshållare tillgänglig	Ja
-----------------------------	----

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Yta	borstad
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)		

Allmänna data

Färgkod	Silver	Skyddsklass	IP66, IP67
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7001		

Kapsling

Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)	Borrade hål Sida A	ingen
Borrade hål Sida B	ingen		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		