

MBGE ADPT 1769, 32CH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptrar för migrering – 1769 CompactLogix.
Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från 1769 CompactLogix-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000168693
Typ	MBGE ADPT 1769, 32CH
GTIN (EAN)	4099987803519
Förp.	ST

MBGE ADPT 1769, 32CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	70.4 mm	Byggdjup (tum)	2.7716 inch
Höjd	119.4 mm	Bygghöjd (tum)	4.7008 inch
Bredd	52.3 mm	Byggbredd (tum)	2.0591 inch
Nettovikt	1000 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20...70 °C	Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I _{max} .	40 A	Märkspänning UN	250 V

Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	MBGE ADPT 1769,32CH (METAL)	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
------------------------	-----------------------------	---------------------	---

Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	MBGE ADPT 1769,32CH (METAL)		
------------------------	-----------------------------	--	--

Märkdata

Driftspänning	250 V	Maximal ström per kanal	4 A
Total nominell ström	40 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2.5 kV
Isolationskontroll spänning AC	1.8 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT 1769, 32CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

