


RS F40 INIT32 LD LMZF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Passiva gränssnittselement RS F40 eller RS F10 för 32 eller 8 signaler, som tillåter effektiv anslutning av givare och ställdon till PLC:s in-/utgångsmoduler via prefabricerade kablar.

De främsta egenskaperna är:

- Fjäder- eller klämblygelanslutning.
- Bytevis gruppering av signalerna.
- 1-, 2- eller 3-ledarteknik.
- Mycket kompakta moduler i RS-45 sektioner för monage på standardskena TS35.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Gränssnitt, RSF, 3-tråd, Fjäderanslutning
Art.nr.	8428900000
Typ	RS F40 INIT32 LD LMZF
GTIN (EAN)	4008190030384
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld

RS F40 INIT32 LD LMZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	73 mm	Byggdjup (tum)	2.874 inch
Höjd	87 mm	Bygghöjd (tum)	3.4252 inch
Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Nettovikt	317 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40...60 °C	Drifttemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Allmänna uppgifter

Lysdiod statusvisning per kanal	gul	Säkring per kanal	Nej
Försörjningsspänning lysdiodstatus	grön	Spänningsförsörjningssäkring	Nej

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	40-polig hane	Anslutningsförsörjning	LMNZF 5.08mm
Ledningsdragningsystem	3-tråd	Anslutning (fäldsida)	LMNZF 5.08mm
Anslutning (styrsida)	Hankontakt enligt IEC 60603-13/DIN 41651		

Märkdata

Driftspänning	24 V DC $\pm$ 10%	Maximal ström per kanal	1 A
---------------	-------------------	-------------------------	-----

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	<50 V AC
Överspänningskategori	III	Nedsmuttningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	0.35 kV		

Anslutningsfält

Ledardiameter, AWG , min.	AWG 26	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Hylsa med plastkrage max	2.5 mm ²	Flexibel med hylsa, max.	1.5 mm ²
Flexibel, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²	Flexibel, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Fast, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²	Fast, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
Avisoleringslängd	7 mm	Klämområde, max.	1.5 mm ²
Klämområde, min.	0.15 mm ²	Ledardiameter, AWG , max.	AWG 14

RS F40 INIT32 LD LMZF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Anslutning försörjning**

Typ av anslutning	Fjäderanslutning	Klämområde min.	0.15 mm ²
Klämområde max.	1.5 mm ²	Fast, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
Fast, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²	Flexibel, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Flexibel, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²	Flexibel med hylsa, max.	1.5 mm ²
Ledardiameter, AWG , min.	AWG 26	Ledardiameter, AWG , max.	AWG 14
Avisoleringslängd	7 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

