

WAVEFILTER 10A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Enkel brusreducering för radio i kopplingsskåpet tack vare WAVEFILTER

WAVEFILTER-serien eliminerar behovet av tidskrävande bultningsprocesser av nätfilter. Filtren snäpps fast på TS35 och ansluts till den enhet, vars brus skall dämpas.

Två-

stegsfiltret – WAVEFILTER – byggbredd 22,5 mm, i 1 A, 3 A, 6 A och 10 A-versioner, erbjuder hög dämpning vid alla spänningsnivåer från 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 120 V upp till 250 V.

Allmänna beställningsdata

Utförande	WAVESERIES, Överspänningsskydd, Överspänningsskydd, Dämpning vid 100 MHz: 40 dB
Art.nr.	8614770000
Typ	WAVEFILTER 10A
GTIN (EAN)	4032248277032
Förp.	1 items

WAVEFILTER 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E64388

Mått och vikter

Djup	110.5 mm	Byggdjup (tum)	4.3504 inch
Höjd	96.5 mm	Bygghöjd (tum)	3.7992 inch
Bredd	22.5 mm	Byggbredd (tum)	0.8858 inch
Nettovikt	142.12 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Drifttemperatur	-20 °C...40 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Segment	Energifördelning	Utförande	Överspänningsskydd
Byggform	Wave 22,5 L	Färgkod	svart
Skyddsklass	IP20	Montageskena obestyckad	TS 35
Höjd med TS 35	112.4 mm		

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Överspänningskategori	III	Nedsmuttningsgrad	2
-----------------------	-----	-------------------	---

Märkdata IEC/EN

Läckström vid Un	190 µA	Märkspänning (AC)	250 V
Märkspänning (DC)	250 V	Märkström IN	10 A
Provspänning P-N	1700 V DC	Provspänning P/N-PE	2000 V AC
Spänningstyp	AC/DC	Säkringsskydd	10 A
Kapacitet	Cx: 470 nF / Cy: 4,7 nF	Dämpning vid 0,15 MHz	< 0,5 dB
Dämpning vid 1 MHz	70 dB	Dämpning vid 10 MHz	52 dB
Dämpning vid 100 MHz	40 dB	Induktivitet L och L1	0.8 mH

Allmänna data

Skyddsklass	IP20	Färgkod	svart
-------------	------	---------	-------

Anslutningsdata

Bransch	2.5 mm ²	Åtdragningsmoment, min.	0.4 Nm
Åtdragningsmoment, max.	0.6 Nm	Anslutningsområde, märkarea	2.5 mm ²
Anslutningsområde, min.	0.5 mm ²	Anslutningsområde, max.	2.5 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0.5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm ²

WAVEFILTER 10A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data**

Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa 0.5 mm²
(DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH 1.5 mm²
(DIN 46228/1), max.

Elektriska data

Spänningstyp AC/DC

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		


WAVEFILTER 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

El-symbol



Circuit diagram

