

**SAIL-VSB-15U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaleras med ett indikeringslement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Ventilledning (konfektionerad), Kabelände öppen - ventilstickpropp, Bryggform B industri (11 mm), Kabellängd: 15 m, PUR, svart |
| Art.nr.    | <a href="#">9457931500</a>   |
| Typ        | SAIL-VSB-15U   |
| GTIN (EAN) | 4050118150803  |
| Förp.      | 1 items  |

## SAIL-VSB-15U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 406.56 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för kabel

|                             |                     |                               |                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Kabellängd                  | 15 m                | Mantelfärg                    | svart               |
| Släpkedjetålighet           | Ja                  | Ledararea                     | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Skärmad                     | Nej                 | Halogener                     | Nej                 |
| Isolering                   | PP                  | Accelerartion                 | 5 m/s <sup>2</sup>  |
| Böjradie min, rörlig        | 10 x kabeldiameter  | Böjradie min, fast monterad   | 5 x kabeldiameter   |
| Böjcykler                   | 2 Mio               | hastighet                     | 200 m/s             |
| Mantelmateriel              | PUR                 | Beständighet mot svetsgnistor | Nej                 |
| Färgkodning                 | brun, blå, grön/gul | Vridtålighet                  | 0 °/m               |
| Temperaturområde, fast lagd | -50...80 °C         | Säker mot svetsstänk          | Nej                 |
| Temperaturområde, rörligt   | -25...80 °C         | Antal poler                   | 3                   |
| Ytterdiameter               | 4.6 mm ± 0.2 mm     |                               |                     |


## Allmänna tekniska data

|                           |                              |                       |                                    |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Kodering                  | Bryggform B industri (11 mm) | Kontaktyta            | förtennad                          |
| LED                       | Ja                           | Utförande             | Kabelände öppen - ventilstickpropp |
| Nominell spänning         | 24 V                         | Märkström             | 4 A                                |
| Skyddsklass               | IP67, i åtdraget tillstånd   | Skyddskoppling        | Zenerdiod                          |
| Temperaturområde kapsling | -25...+80 °C                 | Anslutningsvridmoment | Montageskruv M3: 0,4 Nm            |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |

**Profilritning**



**Polschema**



**Kopplingsbild**



**Kopplingsbild**