Datablad

# TS35X15 ST POK 1636

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande

Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativ glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.
Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:
• Finns i 17 storlekar
• Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
• Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med kryss-spår/slits
• Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
• Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
• Slagtålighet upp till 7 joule
• Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
• Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
• Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
• Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration
• Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

### Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, med långsmalt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Art.nr. | 8000073212 |
| Typ | TS35X15 ST POK 1636 |
| GTIN (EAN) | 4064675356592 |
| Förp. | 20 items |

# TS35X15 ST POK 1636

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Djup | 15 mm | Byggdjup (tum) | 0.5906 inch |
| Höjd | 35 mm | Bygghöjd (tum) | 1.378 inch |
| Bredd | 342 mm | Byggbredd (tum) | 13.4645 inch |
| Nettovikt | 225 g | | |

### Temperaturer

| | |
|---|---|
| Drifttemperatur | |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Allmänna uppgifter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialtjocklek | 1.5 mm | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Normer | DIN EN 60715 | Yta | galvanisk förzinkad och passiverad |
| Grundläggande material | Stål | Komponentfastsättning | skruvad |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |