

PV 212SXFXXVXO3TA3PA15LWW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Intelligent produkt i en kompakt byggstorlek
Övervakningsboxar för eftermontering för övervakning av solceller gör det möjligt att få fram data på solcells-nivå från solcellsanläggningar med befintliga, oövervakade kombinationsboxar med DC-generator för solceller. Allt utan ytterligare arbete såsom grävning och kabeldragning.

Integrerad prestandaövervakning som tillhandahålls av vårt Solar SMS-övervakningssystem gör det möjligt att genomföra korrekt övervakning av solcellsanläggningen för att garantera att anläggningen presterar på bästa sätt. Dessutom uppfyller våra övervakningsboxar för solceller standarden IEC/EN 61439-2:2020 för att garantera en hög tillförlitlighet av de tillhandahållna enheterna.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fotovoltaik, Bestyckad kapsling, 1500 V, Förskruvning, för väggmontering, Liggande, Digitalsignaler, Övervakningskomponenter, strömövervakning, Spänningsövervakning, Temperaturövervakning, 12-kanals
Art.nr.	8000112714
Typ	PV 212SXFXXVXO3TA3PA15LWW
GTIN (EAN)	4099986869400
Förp.	1 items

PV 212SFXCXXVXO3TA3PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	210 mm	Byggdjup (tum)	8.2677 inch
Höjd	302 mm	Bygghöjd (tum)	11.8897 inch
Bredd	558 mm	Byggbredd (tum)	21.9685 inch
Nettovikt	7452.39 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-20 °C...45 °C	Drifttemperatur	-20°C to +45 °C
----------------------	----------------	-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6a, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Elektriska egenskaper DC

Märkspänning	1500 V	Överspänningsskydd, DC-sida	Inget överspänningsskydd
--------------	--------	-----------------------------	--------------------------

Ingångar DC

Säkringsskydd	Nej		
Antal ingångar DC	12		
Anslutningstyp DC-ingångsledning	Kabelförskruvning		
Anslutning DC-ingångsledning (-)	PUSH IN		
Antal ingångar	12		
Antal ledningsinlopp	8		
DC-ingång + & -	Ledaranslutning	Anslutningstyp	PUSH IN
		Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
		Ledardiameter, max.	6 mm ²
	Kabelingång	Antal kabelinföringar	12
		Kabeldiameter min.	5 mm
		Kabeldiameter max.	7 mm
Anslutning DC-ingångsledning (+)	PUSH IN		
Säkringstyp	varken säkringsinsats eller - hållare		
Typ av säkring	varken säkringsinsats eller - hållare		

Normer och standarder

Normer	EN 61439-2:2020, IEC 61439-2 ed 3.0
--------	-------------------------------------

PV 212SFXCXXVXO3TA3PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Strängövervakning DC

Försörjning	Självförsörjande	Övervakningsfunktion	Solar SMS, Utgångsspänning, -ström, temperatur
Spänningsövervakning	Solar SMS	Temperaturövervakning	Solar SMS
strömövervakning	Solar SMS		

Utgångar DC

Anslutning DC-utgångsledning	Kabelförskruvning		
Anslutningstyp DC-utgångsledning	PUSH IN		
DC-utgång + & -	Ledaranslutning	Anslutningstyp	PUSH IN
		Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
		Ledardiameter, max.	6 mm ²
Antal utgångar DC	12		

GAK Kapsling

Monteringstyp	Väggmontering	Skyddsklass	IP 65
---------------	---------------	-------------	-------

Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

