


SRC 2CO PCB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Utförande	RIDERSERIES RCL, Bas, Antal kontakter: 2, Växlan- dekontakt, Varaktig ström: 12 A, Skrivaranlutning
Art.nr.	8690850000
Typ	SRC 2CO PCB
GTIN (EAN)	4032248361533
Förp.	100 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i fram- tiden.
Sista orderdatum	2026-03-31T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223759

Mått och vikter

Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0.3543 inch
Bredd	12.7 mm	Byggbredd (tum)	0.5 inch
Längd	31 mm	Bygglängd (tum)	1.2205 inch
Nettovikt	3.34 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur		Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E223759
-----------------------	---------

Belastningssida

Märkkopplingsspänning	250 V AC	Normalspänning	12 A
Brytspänning AC, max.	300 V	AC-brytförmåga (ohmsk), max.	3000 VA
Kontakttyp	2 CO contact		

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart
---------	-------

Isolationskoordinater

Märkspänning	300 V	Nedsmuttningsgrad	2
Spänningshållfasthet, ingång/utgång	2,5 kVeff / 1 Min.	Spänningstålighet för intilliggande kontakter	2,5 kVeff / 1 Min.
Spänningstålighet för öppna kontakter	1 kVeff / 1 min	Skyddsklass	IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Normer	UL508	Certifikat nr (cURus)	E223759
--------	-------	-----------------------	---------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Skrivaranslutning	Delning i mm (P)	5.00 mm
------------------------	-------------------	------------------	---------

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

Ritningar**Dimensional drawing**