

**CTX 502****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande**

Pressverktyg för koaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimptång |
| Art.nr.    | <a href="#">9006380000</a>                                    |
| Typ        | CTX 502   |
| GTIN (EAN) | 4008190123512   |
| Förp.      | 1 items   |

## CTX 502

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Bredd     | 250 mm   | Byggbredd (tum) | 9.8425 inch |
| Nettovikt | 654.08 g |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej                          |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Tekniska data

|                    |   |           |                                   |
|--------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| Artikelbeskrivning | Crimpverktyg för koaxial-skarvhylsa BNC, TNC och N/SW 9,3 | Utförande | mekanisk, utan utbytbara insatser |
|--------------------|---|-----------|-----------------------------------|

## Kontaktbeskrivning


|            |                |
|------------|----------------|
| Kontakttyp | Koaxialkontakt |
|------------|----------------|

## verktygsdata – kontaktpressning

|                           |                    |                          |                     |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Sexkant-Nyckelvidd (A 2)  | 1.75 mm            | Sexkant-Nyckelvidd (A)   | 9.3 mm              |
| Ändhysarea, max.          | 89 mm <sup>2</sup> | Ändhysarea, min.         | 89 mm <sup>2</sup>  |
| ytterhysor diameter       | 10.7 mm            | Crimpstation, bredd (B2) | 2.3 mm              |
| Crimpstation, bredd (B1)  | 12 mm              | Crimpart/-profil         | Sexkantig crimptång |
| Innerkontakt diameter (D) | 2 mm               |                          |                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |



## Reservdelar



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | ERTE GRIFFE CTO            | Utförande               |
| Art.nr.    | <a href="#">1121010000</a> | Crimpverktyg, Reservdel |
| GTIN (EAN) | 4032248902118              |                         |
| Förp.      | 1 ST                       |                         |