



Isolerade flatstiftshylsor med avgrening av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blå
Art.nr.	9200620000
Typ	LIF 2,5T638 R
GTIN (EAN)	4032248410460
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	7.7 mm	Byggdjup (tum)	0.3031 inch
Bredd	20.8 mm	Byggbredd (tum)	0.8189 inch
Nettovikt	1.32 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Flatstiftshylsa med avgrening 1,5-2,5 mm ²
--------------------	--

Anslutning

Ledardiameter, max.	2.5 mm ²	Ledardiameter, min.	1.5 mm ²
Isolering	finns, Delvis isolerat	Dimension (flatstift)	6,3 x 0,8 mm
Dimension	6,3 x 0,8 mm	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	blå	Kontaktbredd (d2)	6.3 mm
Kontaktthet (d3)	0.8 mm	Plastkragelängd (b)	10 mm
Plastkragediameter (D)	5.8 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Tillbehör

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	HTI 15	Utförande
Art.nr.	9014400000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Utförande
Art.nr.	9202850000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Ovalcrimpning, Parallellcrimp
Förp.	1 ST	